


## NK100 ニュートラル デンシティ バインダーフィルターキット

FK100 は、システムと画質を評価するための優れたスターターキットであり、任意のサイズのフィルターM22.5 から M105 までの各種サイズをご用意しています。



この MidOpt フィルターキットを使用すると、次のことができます。

- ハードウェアに投資する前にテストできます
- 周辺光の変動をコントロールできます
- グレア減少の評価ができます。
- アプリケーションをすばやく解決できます。

キットには、次のものが含まれています。

- フィルター仕様にリンクした QR コード
- 直径 43mm のラージサイズフィルター
- フィルター透過率カーブ
- **ND030** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 50%
- **ND060** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 25%
- **ND090** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 12.5%
- **ND120** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 6.25%
- **ND200** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 1.0%
- **ND300** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 0.1%
- **ND400** 吸収型ニュートラルデンシティフィルター：透過率 0.01%
- SU25.5-27 M25.5 ステップアダプター\*
- SD30.5-27 M30.5 ステップダウンアダプター\*

貴社のカメラシステムに適合するサイズを選択してください：

パーツナンバーは、部品番号の接頭語（FK100）とフィルターサイズ（mm）で構成されます。下記の部品番号を参照してください。

## NK100 サイズおよびパーツナンバー

NK100-22.5	NK100-48
NK100-25.4	NK100-49
NK100-25.5	NK100-52
NK100-27*	NK100-55
NK100-30.5	NK100-58
NK100-34	NK100-62
NK100-35.5	NK100-67
NK100-37	NK100-72
NK100-37.5	NK100-77
NK100-39	NK100-82
NK100-40.5	NK100-86
NK100-43	NK100-95
NK100-46	NK100-105

\* NK100-27 には、M25.5 および M30.5 ネジ付きレンズ用のステップアップおよびステップダウンアダプターリングが含まれているため、優れたスターターキットになります。